

### A. Väsentliga olikheter mellan ombyggd och äldre 2 W Br.

#### Apparatlådan:

Apparatlådan är mekaniskt förstärkt samt försedd med kraftigare ögla för säkerhetslinan.

För att möjliggöra inställning av mottagaren under marsch kan övre lockhalvan öppnas för sig.

Proppen i antennhålet, som lätt fastnar, har försetts med ett hål, i vilket skruvmejseln kan införas för lossvridning.

#### Sändar-mottagarenheten:

Manöverenheten är utbytt mot en handmikrotelefon med tangent. Uttagen för hörtelefon samt styrkekontrollen äro flyttade till panelen. Störningsbegränsaren är bortkopplad och motsvarande omkastare fungerar i stället som strömbrytare för apparaten.

Rören äro omkopplade så, att endast parallella grupper finnas. Risken för de övriga rörens bestånd, när ett går sönder, är därmed avlägsnad.

En ny SM-omkopplare i tre lägen ersätter de båda förut använda.

Nyckeln är placerad i apparatlådan, där den även kan flyttas ut på locket. Den kan däremot ej flyttas till batterilådan.

Frekvensarmen har försetts med fininställning.

Frekvensspärrarna ha ändrats, så att de kunna följa armen vid dess rörelser.

Ang de tillbehör, som äro placerade i apparatlådan, se "C. Satsförteckning".

Stationen är nu utrustad även med kastantenn, som gör det möjligt att använda stationen även inomhus. För anpassning av kastanten till apparaten användes en särskild kopplingspropp. Alla kastantenn-tillbehören äro inlagda i en påse.

Även motvikten har försetts med en tygpåse för att ej taga så stor plats.